


배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OHN-HPKG/0,20M/AS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: O8H216

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 20
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
Typ. 수명 [h]	75000
서비스 수명 기준 온도 [°C]	25

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	light-on 모드
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	50
스위칭 주파수 DC [Hz]	800
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	2...50; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
레인지 조정가능	아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	3,5



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OHN-HPKG/0,20M/AS

라이트 스폿 직경 관함		최대 검출영역	
반응시간			
반응시간		[s]	< 0,6
작동 조건			
주변온도		[°C]	-20...50
보호등급			IP 67
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
기계적 데이터			
무게		[g]	15
하우징			정사각형
크기		[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
재질			ABS
렌즈 재질			PMMA
렌즈 정렬			측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
		불안정한 영역	1 x LED, 황색 플래쉬
비고			
포장당			1 갯수
전기적 연결			
케이블: 0,2 m, PVC			
커넥터: 1 x M8; 코딩: A			



연결부

