


투과형 센서 수광기

OHE-DPKG/0,20M/AS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: O8E202

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 10
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	660

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	어두워질때 켜지는 모드
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	50
스위칭 주파수 DC [Hz]	200
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

투광기 / 수광기	수광기
감지범위 [m]	< 1,2
레인지 조정가능	아니오

투과형 센서 수광기

OHE-DPKG/0,20M/AS

반응시간		
반응시간	[s]	< 2,5
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...50
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
무게	[g]	14,8
하우징		정사각형
크기	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
재질		ABS
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	불안정한 영역	1 x LED, 황색 플래쉬
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 0,2 m, PVC		
커넥터: 1 x M8; 코딩: A		
		

연결부

