


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OI0013

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		아니오
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	4
최대 누수 전류	[mA]	12
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	300
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC	[Hz]	15
쇼트 방지		아니오
과부하 방지		아니오


범위

감지범위	[m]	< 0,3
검출간격	[mm]	< 70

광화이버 앰프

OIF-FBOW

레이저 조정가능		yes	
작동 조건			
주변온도		[°C]	-25...60
보호등급		IP 65	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
기계적 데이터			
하우징		나선형 홈이 파여진 형태	
크기		[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
스레드 지정		M30 x 1,5	
재질		PPO 수정합; PBT	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리			
구성 부품		잠금 너트: 2	
		나사 드라이버	
비고			
비고		추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.	
		light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당	
		직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당	
		어두워질때 켜지는 모드 투과형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당	
		직접 반사형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당	
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
터미널: ...1,5 mm²; 케이블 글랜드: M20 X 1,5			
연결부			



참고 : IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 2 A 신속한 작동