


미러 반사형 센서

OIR-FBOW/LS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

하우징

나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리

미러 반사형 센서

전기적 데이터

주파수 AC

[Hz]

47...63

동작 전압

[V]

20...250 AC

출력

출력 기능

밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)

최대 전압강하 스위칭 출력
AC

[V]

4

최대 누수 전류

[mA]

12

스위칭 출력 AC의 영구적 전
류 등급

[mA]

300

스위칭 출력의 단시간 전류 정
격

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

스위칭 주파수 AC

[Hz]

15

쇼트방지

아니오

과부하 방지

아니오

범위

감지범위

[m]

< 4; (트리플 미러 Ø 80 E20005)

레인지 조정가능

yes

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...60

미러 반사형 센서

OIR-FBOW/LS

보호등급	IP 65
------	-------

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터

무게	[g]	145,149
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M30 x 1,5
스레드 지정		M30 x 1,5
재질		PPO 수정합
렌즈 재질		PMMA

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

액세서리


구성 부품	잠금 너트: 2 나사 드라이버
-------	---------------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x 1/2"; 코딩: C



연결부

