


직접 반사형 센서

OIT-FPKG



제품 특성

빛의 형태

적외선

하우징

나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...55 DC

전류소모

[mA]

30; ((24 V))

보호 클래스

II

양극성 전환 방지

yes

빛의 형태

적외선

웨이브 길이

[nm]

880

출력

전기적 디자인

PNP

출력 기능

밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)

최대 전압강하 스위칭 출력 DC

[V]

2,5

스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급

[mA]

250

스위칭 주파수 DC

[Hz]

100

쇼트방지

yes

쇼트방지 타입

펄스

과부하 방지

yes

범위

검출간격

[mm]

3...700; (흰색 종이 200 x 200 mm)

레인지 조정가능


yes



직접 반사형 센서

OIT-FPKG

최대 라이트 스폿 직경	[mm]	122
라이트 스폿 직경 관함		최대 검출영역
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	659
기계적 데이터		
무게	[g]	125,5
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
스레드 지정		M30 x 1,5
재질		PBT; PPO 수정합
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2 나사 드라이버
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
터미널: ...1,5 mm ² ; 케이블 피복: Ø 7...13 mm; 케이블 글랜드: M20 X 1,5		
연결부		



다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

