


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

하우징

나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...55 DC

전류소모

[mA]

15; ((24 V))

보호 클래스

II

양극성 전환 방지

yes

출력

전기적 디자인

NPN

출력 기능

밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)

최대 전압강하 스위칭 출력
DC

[V]

2,5

스위칭 출력 DC의 영구적 전
류 등급

[mA]

250

스위칭 주파수 DC

[Hz]

80

쇼트방지

yes

쇼트방지 타입

펄스

과부하 방지

yes

범위

검출간격

[mm]

< 80

레인지 조정가능

yes



직접 반사형 센서

OITGFNKG

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65
기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M30 x 1,5
스레드 지정		M30 x 1,5
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2 나사 드라이버
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
...2,5 mm ² ; 케이블 피복: Ø 7...13 mm; 케이블 글랜드: M20 X 1,5		
연결부		

