


MR0120



리드 접촉점을 보유한 T 슬롯 실린더

MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/ASR



- 1 고정 클램프 결합된 슬롯 / 육각 소켓 헤드 포함
2 육각형 소켓 AF 1,5 감지면



제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
크기	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	5...50 AC/DC; (유도형 부하용 외부 보호 회로 (밸브, 접촉기 등) 필요함 ; UL을 준수한 "supply class 2")
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
양극성 전환 방지		아니오
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	1
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	1
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	350
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	500
스위칭 주파수 AC	[Hz]	1000
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1000
최대 스위칭 파워	[W]	10
쇼트방지		아니오
쇼트 방지		아니오



리드 접촉점을 보유한 T 슬롯 실린더

MRT3021BBKO/R/0,3M/ZH/ASR

과부하 방지		아니오	
범위			
반응 민감도	[mT]	2,1	
운반속도	[m/s]	10	
정확성 / 편차			
히스테리시스	[mm]	1	
재연성	[mm]	< 0,2	
반응시간			
최대 하강 시간	[ms]	0,1	
바운스를 포함한 최대 시간을 내십시오.	[ms]	0,6	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...70	
보호등급		IP 65; IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF 방사함	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V	
	EN 55011	B 등급	
MTTF	[년 (해)]	20385	
UL 인증서	UL 인증서 번호	C004	
기계적 데이터			
무게	[g]	14,8	
설치방식		매립형으로 설치 가능함	
실린더 타입		T-슬롯 실린더	
크기	[mm]	30,5 x 5 x 6,5	
재질		PA; 고정 클램프: 스텐레스	
PLC에 연결될때 스위칭 주기	[Mio]	40	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색	
전기적 연결			
필수 보호	IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 0,75 A; 신속한 작동; DC 작동; ≤ 0,6 A; 신속한 작동; AC 작동		
액세서리			
구성 부품	고무 플레이트 홀더: 1		
	케이블 클립: 1		
비고			
포장당	1 갯수		

MR0120





리드 접촉점을 보유한 T 슬롯 실린더

MRT3021BBKO/R/0,3M/ZH/ASR

전기적 연결 - 플러그

케이블: 0,3 m, PUR

커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 잠금: 머리부분이 톱니모양인 암나사, 회전가능; 진동 내구성



참고 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈
≤ 0,75 A 신속한 작동 DC 작동
≤ 0,6 A 신속한 작동 AC 작동