


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

빛의 형태

적외선

하우징

나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...55 DC

전류소모

[mA]

10; ((24 V))

보호 클래스

II

양극성 전환 방지

yes

빛의 형태

적외선

웨이브 길이

[nm]

880

출력

전기적 디자인

PNP

출력 기능

밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)

최대 전압강하 스위칭 출력
DC

[V]

2,5

스위칭 출력 DC의 영구적 전
류 등급

[mA]

250

스위칭 주파수 DC

[Hz]

100

쇼트방지

yes

쇼트방지 타입

펄스

과부하 방지

yes

범위

검출간격

[mm]

< 150; (흰색 종이 200 x 200 mm)

직접 반사형 센서

OIT-FPKG/US-100-DPS

레인지 조정가능	yes
----------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
------	------	----------

보호등급	IP 65
------	-------

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

기계적 데이터

하우징	나선형 홈이 파여진 형태
-----	---------------

크기	[mm]	M30 x 1,5
----	------	-----------

스레드 지정	M30 x 1,5
--------	-----------

재질	PPO 수정합
----	---------

렌즈 재질	유리
-------	----

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

액세서리

구성 부품	잠금 너트: 2
-------	----------

	나사 드라이버
--	---------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

