


MR0121



리드 접촉점을 보유한 T 슬롯 실린더

MRT3021BBKO/R/0,3M/ZH/US



- 1 고정 클램프 결합된 슬롯 / 육각 소켓 헤드 포함
2 육각형 소켓 AF 1,5 감지면



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
크기 [mm]	30,5 x 5 x 6,5

전기적 데이터

동작 전압 [V]	5...50 AC/DC; (유도형 부하용 외부 보호 회로 (밸브, 접촉기 등) 필요함 ; UL을 준수한 "supply class 2")
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	1
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V]	1
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA]	350
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	500
스위칭 주파수 AC [Hz]	1000
스위칭 주파수 DC [Hz]	1000
최대 스위칭 파워 [W]	10
쇼트방지	아니오
쇼트 방지	아니오



리드 접촉점을 보유한 T 슬롯 실린더

MRT3021BBKO/R/0,3M/ZH/US

과부하 방지		아니오
범위		
반응 민감도	[mT]	2,1
운반속도	[m/s]	10
정확성 / 편차		
히스테리시스	[mm]	1
재연성	[mm]	< 0,2
반응시간		
최대 하강 시간	[ms]	0,1
바운스를 포함한 최대 시간을 내십시오.	[ms]	0,6
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 65; IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사함	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	20385
UL 인증서	UL 인증서 번호	C004
기계적 데이터		
무게	[g]	21,3
설치방식		매립형으로 설치 가능함
실린더 타입		T-슬롯 실린더
크기	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
재질		PA; 고정 클램프: 스텐레스
PLC에 연결될때 스위칭 주기	[Mio]	40
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
전기적 연결		
필수 보호		IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 0,75 A; 신속한 작동; DC 작동; ≤ 0,6 A; 신속한 작동; AC 작동
액세서리		
구성 부품		고무 플레이스 홀더: 1 케이블 클립: 1
비고		
포장당		1 갯수

MR0121




리드 접촉점을 보유한 T 슬롯 실린더

MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/US

전기적 연결 - 플러그

케이블: 0,3 m, PUR

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 머리부분이 톱니모양인 암나사, 회전가능



참고 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈
≤ 0,75 A 신속한 작동 DC 작동
≤ 0,6 A 신속한 작동 AC 작동