




제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...55 DC
전류소모	[mA]	30; ((24 V))
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	100
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위


감지범위	[m]	< 0,3
검출간격	[mm]	< 70
레인지 조정가능		yes



광화이버 앰프


OIF-FPKG

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	659
기계적 데이터		
무게	[g]	125,5
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
스레드 지정		M30 x 1,5
재질		PBT; PPO 수정합
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2 나사 드라이버
비고		
비고		light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당 직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당 어두워질때 켜지는 모드 투과형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당 직접 반사형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
포장당		1 갯수
전기적 연결		
터미널: ...1,5 mm ² ; 케이블 피복: Ø 7...13 mm; 케이블 글랜드: M20 X 1,5		
연결부		



다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프



x: 간격 [mm]

y: 초과 이득 요소