


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...55 DC
전류소모	[mA]	30; ((24 V))
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

전기적 디자인		NPN
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	100
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes



직접 반사형 센서

OIT-FNKG/US

범위		
검출간격	[mm]	< 150; (흰색 종이 200 x 200 mm)
레이저 조정가능		yes
라이트 스폿 직경 관함		최대 검출영역
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
무게	[g]	0,129
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M30 x 1,5
스레드 지정		M30 x 1,5
재질		PBT; PPO 수정합
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2 나사 드라이버
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		
		

연결부

