


미러 반사형 센서

OIP-DPKG/US/15M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OM5003

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

렌즈 하단부에 투광기 있음
윗쪽 렌즈의 수신기

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
-------	-------

어플리케이션

특수성(시스템)	편광필터
동작원리	미러 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	20
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	624

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	1000
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes



미러 반사형 센서


OIP-DPKG/US/15M

범위		
트리플 미러 감지범위	[m]	0,1...15; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 너비	[mm]	100
최대 라이트 스폿 높이	[mm]	130
라이트 스폿 직경 관함		감지범위
편광필터 사용가능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
무게	[g]	205,8
크기	[mm]	64 x 43 x 38
스레드 지정		M30 x 1,5
재질		아연 주조합
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 1
비고		
비고		cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당		1 갯수
전기적 연결		

커넥터: 1 x M12; 코딩: A




연결부



다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프



x: Abstand [m]

y: Funktionsreservfaktor