


투과형 레이저 센서 투광기

OJSLOOKG/FO/AS



1 누름버튼



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
레이저 보호등급	1
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 12
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	650
Typ. 수명 [h]	50000

출력

과부하 방지	yes
--------	-----



투과형 레이저 센서 투광기

OJSLOOKG/FO/AS

범위	
투광기 / 수광기	투광기
감지범위 [m]	< 15
레인지 조정가능	아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	24
라이트 스폿 직경 관함	최대 레인지

작동 조건	
주변온도 [°C]	-10...60
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서	
EMC	EN 60947-5-2
레이저 보호등급	1
레이저 보호에 관한 참고사항	주의:
	레이저 클래스:
	레이저광선
	1
	EN / IEC60825-1:2007
	EN / IEC60825-1:2014
	2007년 6월자 Laser Notice 번호 50에 따른 편차를 제외한 21 CFR 1040에 상응합니다.
MTTF [년 (해)]	918

기계적 데이터	
무게 [g]	27,8
하우징	정사각형
크기 [mm]	35 x 24 x 11
재질	하우징: ABS; 고정: 아연 주조합; LED 원도: SEPS; 누름버튼: SEPS
렌즈 재질	유리
렌즈 정렬	전면 센서

디스플레이 / 작동 요소	
디스플레이	작동 1 x LED, 녹색

액세서리	
구성 부품	베이직 클립: 1, E20964
	고정나사: 2 x M3 x 16
	스프링 와셔: 2
	너트: 2

비고	
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M8; 코딩: A



OJ5016



투과형 레이저 센서 투광기

OJSLOOKG/FO/AS

연결부

