


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: NE5001

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

출력 기능		normally closed
검출간격	[mm]	1
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M8 x 1

전기적 데이터

정격전압 DC	[V]	8,2; (1kΩ)
공급 전압 DC	[V]	5...25
전류소모	[mA]	< 1; (사용불가능한; 전도성있는: > 2,1)

출력

출력 기능		normally closed
최대 케이블 내구성	[Ω]	50
스위칭 주파수 DC	[Hz]	2000

범위

검출간격	[mm]	1
------	------	---

작동 조건


주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 67



유도형 NAMUR 센서

IEA2001-N/Sonderkonfektion

테스트 / 인증서	
쇼크/진동 내구성	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
안전 매개변수	
최대 내부 정전용량 [nF]	80
최대 내부 유도용량 [μH]	110
기계적 데이터	
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
설치방식	매립형으로 설치 가능함
크기 [mm]	M8 x 1
스레드 지정	M8 x 1
재질	황동 니켈도금합; PBT
액세서리	
구성 부품	잠금 너트: 2
비고	
포장당	1 갯수
전기적 연결	
케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²	
연결부	



BN = 코어 색상 :
 BU = 갈색
 청색

커넥터: 1 x M25