


단종제품

대체 제품: O6E207 + O6S203

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 누름버튼



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 12
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	660



투과형 센서 수광기

OJE-FNKG/SO/AS

출력		
전기적 디자인	NPN	
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)	
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1200
쇼트방지	yes	
쇼트방지 타입	펄스	
과부하 방지	yes	
범위		
투광기 / 수광기	수광기	
감지범위	[m]	< 10
레인지 조정가능	yes	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	1058
기계적 데이터		
무게	[g]	39,4
하우징	정사각형	
크기	[mm]	35 x 11 x 24
재질	하우징: ABS; 고정: 아연 주조합; LED 원도: SEPS; 누름버튼: SEPS	
렌즈 재질	유리	
렌즈 정렬	측면 렌즈	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색
전자적 잠금	yes	
액세서리		
구성 부품	베이직 클립: 1, E20964	
	고정나사: 2 x M3 x 16	
	스프링 와셔: 2	
	너트: 2	
비고		
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"	
포장당	1 갯수	

투과형 센서 수광기

OJE-FNKG/SO/AS

전기적 연결

커넥터: 1 x M8; 코딩: A



연결부



다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

