


투과형 센서 투광기

OJS-OOKG/FO/0,15M/US



1 기능을 가지지 않은 누름버튼



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
동작원리	투과형 센서

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 19
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	660

출력

과부하 방지	yes
--------	-----

범위

투광기 / 수광기	투광기
감지범위 [m]	< 10



투과형 센서 투광기

OJS-OOKG/FO/0,15M/US

최대 라이트 스폿 직경	[mm]	1000
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[년 (해)]	1773
기계적 데이터		
무게	[g]	52,05
하우징		정사각형
크기	[mm]	35 x 24 x 11
재질		하우징: ABS; 고정: 아연 주조합; LED 원도: SEPS; 누름버튼: SEPS
렌즈 재질		유리
렌즈 정렬		전면 센서
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품		베이직 클립: 1, E20964
		고정나사: 2 x M3 x 16
		스프링 와셔: 2
		너트: 2
비고		
비고		cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 0,15 m, PVC		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: Hytrel 8068; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함		
		



투과형 센서 투광기

OJS-OOKG/FO/0,15M/US

연결부

