


배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OJH-FPKG/FO/1M/US

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OJ5068

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 누름버튼
2 수광기
3 투광기

제품 특성

빛의 형태

적색 광선

하우징

정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점; 배후 배경 배제 기능

동작원리

직접 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...30 DC

전류소모

[mA]

25

보호 클래스

III

양극성 전환 방지

yes

빛의 형태

적색 광선

웨이브 길이

[nm]

660



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OJH-FPKG/FO/1M/US

출력		
전기적 디자인	PNP	
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)	
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1000
쇼트방지	yes	
쇼트방지 타입	펄스	
과부하 방지	yes	
범위		
검출간격	[mm]	15...400; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
레인지 조정가능	yes	
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	18
라이트 스폿 직경 관함	검출간격	
배후 배경 배제 기능	yes	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
무게	[g]	0,064
하우징	정사각형	
크기	[mm]	35 x 24 x 11
재질	하우징: ABS; 고정: 아연 주조합; LED 원도: SEPS; 누름버튼: SEPS	
렌즈 재질	PMMA	
렌즈 정렬	전면 센서	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
전자적 잠금	yes	
액세서리		
구성 부품	베이직 클립: 1, E20964	
	고정나사: 2 x M3 x 16	
	스프링 와셔: 2	
	너트: 2	
비고		
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"	
포장당	1 갯수	

배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OJH-FPKG/FO/1M/US


전기적 연결

케이블: 1 m, PUR

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동; 접촉점: 금으로 도금함




연결부



2 Teach

다이아그램 및 그래프

정확성의곡선



x: 거리 센서 / 물체 [mm]

y: 최소거리 물체 / 배후배경 [mm]

1 = 물체 흑색 (6 % 반사도), 배경 흰색 (90 % 반사도)


2 = 물체 회색 (18 % 반사도), 배경 흰색 (90 % 반사도)

3 = 물체 흰색 (90 % 반사도), 배경 흰색 (90 % 반사도)



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OJH-FPKG/FO/1M/US



- a: 센서
- b: 물체
- c: 배후배경
- x: 거리 센서 / 물체 [mm]
- y: 최소거리 물체 / 배후배경 [mm]