




1 기능을 가지지 않은 누름버튼



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 19
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	660

출력

과부하 방지	yes
--------	-----

범위

투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 10
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	1000



투과형 센서 투광기

OJS-OOKG/FO/AS

라이트 스폿 직경 관함	최대 레인지
작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...60
보호등급	IP 67
테스트 / 인증서	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)]	1773
기계적 데이터	
무게 [g]	26,95
하우징	정사각형
크기 [mm]	35 x 24 x 11
재질	하우징: ABS; 고정: 아연 주조합; LED 원도: SEPS; 누름버튼: SEPS
렌즈 재질	유리
렌즈 정렬	전면 센서
디스플레이 / 작동 요소	
디스플레이	작동 1 x LED, 녹색
액세서리	
구성 부품	베이직 클립: 1, E20964
	고정나사: 2 x M3 x 16
	스프링 와셔: 2
	너트: 2
비고	
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당	1 갯수
전기적 연결	
커넥터: 1 x M8; 코딩: A	
	



연결부

