




1 누름버튼



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 12
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	660
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200



투과형 센서 수광기

OJE-FPKG/SO/AS

스위칭 주파수 DC	[Hz]	1200
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위		
투광기 / 수광기		수광기
감지범위	[m]	< 10
레인지 조정가능		yes

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	952

기계적 데이터		
무게	[g]	26,9
하우징		정사각형
크기	[mm]	35 x 11 x 24
재질		하우징: ABS; LED 원도: SEPS; 누름버튼: SEPS
렌즈 재질		유리
렌즈 정렬		측면 렌즈

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색
전자적 잠금		yes

액세서리		
구성 부품		고정나사: 2
		스프링 와셔: 2
		너트: 2


비고		
비고		cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M8; 코딩: A



연결부



2 Teach

다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프

