




투과형 레이저 센서 투광기

OJSLOOKG/SO/AS



1 누름버튼



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
레이저 보호등급		1
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 12
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	650
Typ. 수명	[h]	50000
출력		
과부하 방지		yes
범위		
투광기 / 수광기		투광기



투과형 레이저 센서 투광기

OJSLOOKG/SO/AS

감지범위	[m]	< 1
레이저 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	4
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지

작동 조건

주변온도	[°C]	-10...60
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
레이저 보호등급		1
레이저 보호에 관한 참고사항	주의:	레이저광선
	레이저 클래스:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		2007년 6월자 Laser Notice 번호 50에 따른 편차를 제외한 21 CFR 1040에 상응합니다.
MTTF	[년 (해)]	918

기계적 데이터

무게	[g]	27,95
하우징		정사각형
크기	[mm]	35 x 11 x 24
재질		하우징: ABS; LED 윈도: SEPS; 누름버튼: SEPS
렌즈 재질		유리
렌즈 정렬		측면 렌즈

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
-------	----	-------------

액세서리

구성 부품	고정나사: 2
	스프링 와셔: 2
	너트: 2

비고

비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M8; 코딩: A



OJ5141



투과형 레이저 센서 투광기

OJSLOOKG/SO/AS

연결부

