


OJP200



미러 반사형 센서

OJP-DPKG/SO/AS



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		정사각형
어플리케이션		
특수성(시스템)		편광필터
동작원리		미러 반사형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 20
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1000
쇼트방지		yes



미러 반사형 센서

OJP-DPKG/SO/AS

쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
트리플 미러 감지범위	[m]	1,8; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	64
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
편광필터 사용가능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	905
기계적 데이터		
무게	[g]	15,6
하우징		정사각형
크기	[mm]	35 x 11 x 24
재질		ABS; SEPS
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"	
포장당	1 갯수	
전기적 연결		

커넥터: 1 x M8; 코딩: A



연결부

