


LASER-미러 반사형 센서

OJR-DPKG/SO/AS

단종제품

대체 제품: O6P202

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	미러 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 20
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력	[V] DC	2,5



LASER-미러 반사형 센서

OJR-DPKG/SO/AS

스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위		
트리플 미러 감지범위	[m]	1,8; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	64
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[년 (해)]	905


기계적 데이터		
무게	[g]	15,5
하우징		정사각형
크기	[mm]	35 x 11 x 24
재질		ABS; SEPS
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색

비고		
비고		cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M8; 코딩: A



연결부

