


O3M970



IR-조명장치

O3MIOOKG/GM/97



제품 특성		
빛의 형태		적외선
조리개 각도	[°]	97 x 44
이미지 반복 주파수 3D	[Hz]	25 / 33 / 50
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	9...32 DC
전류소모	[mA]	< 5000
전력소비	[W]	45
보호 클래스		III
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	850
범위		
조리개 각도	[°]	97 x 44
이미지 반복 주파수 3D	[Hz]	25 / 33 / 50
소프트웨어 / 프로그래밍		
파라미터 셋팅 옵션	ifm Vision Assistant를 보유한 PC 및 O3M271/O3M171을 통하여	
인터페이스		
통신 인터페이스	MCI	



IR-조명장치

O3MIOOKG/GM/97

작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
주변온도에 대한 참고사항		25 Hz의 높은 이미지 반복 주파수의 경우
저장온도	[°C]	-40...105
보호등급		IP 67; IP 69K; (마운팅된 커넥터 또는 보호 캡 포함)

테스트 / 인증서		
EMC	DIN EN 61000-6-4	industrial environments
	DIN EN 61000-6-2	industrial environments
쇼크 내구성	DIN EN 60068-2-27	30 g / 6 ms 지속적인 쇼크
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6	10 g / 10...500 Hz 정현 사인
	DIN EN 60068-2-64	10...1000 Hz 노이즈
광생물학적 안전성		위험 그룹 1; (DIN EN 62471)
전기적 안전	DIN EN 61010-2-201	전기적 쇼크 / 단지 PELV 회로를 통한 전기적 공급
MTTF	[년 (해)]	78

기계적 데이터		
무게	[g]	1416,9
크기	[mm]	143 x 85 x 83,5
재질		하우징: 알루미늄 다이캐스트; 디스크: 폴리카보네이트

비고		
비고		조명 유닛이 센서 동작에 필요합니다. 원래 ifm 케이블로 센서와 조명 유닛을 연결하십시오.
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



1	GND
2	9...32 V
3	9...32 V
4	GND