






| 제품 특성                |      |                          |
|----------------------|------|--------------------------|
| 빛의 형태                |      | 적색 광선                    |
| 하우징                  |      | 정사각형                     |
| 전기적 데이터              |      |                          |
| 동작 전압                | [V]  | 10...36 DC               |
| 전류소모                 | [mA] | 30; ((24 V))             |
| 보호 클래스               |      | III                      |
| 양극성 전환 방지            |      | yes                      |
| 빛의 형태                |      | 적색 광선                    |
| 웨이브 길이               | [nm] | 660                      |
| 출력                   |      |                          |
| 전기적 디자인              |      | NPN                      |
| 출력 기능                |      | 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능) |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 DC    | [V]  | 2,5                      |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 | [mA] | 250                      |
| 스위칭 주파수 DC           | [Hz] | 120                      |
| 쇼트방지                 |      | yes                      |
| 쇼트방지 타입              |      | 펄스                       |
| 과부하 방지               |      | yes                      |
| 범위                   |      |                          |
| 감지범위                 | [m]  | 0...0,12; (투과형 센서)       |
| 검출간격                 | [mm] | 0...40; (직접 반사형 센서)      |
| 레인지 조정가능             |      | yes                      |
| 작동 조건                |      |                          |
| 주변온도                 | [°C] | -25...60                 |
| 보호등급                 |      | IP 65                    |



## 광화이버 앰프

OKF-FNKG

| 테스트 / 인증서                   |              |                                     |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| EMC                         | EN 60947-5-2 |                                     |
|                             | EN 55011     | B 등급                                |
| MTTF                        | [년 (해)]      | 529                                 |
| 기계적 데이터                     |              |                                     |
| 무게                          | [g]          | 150                                 |
| 하우징                         |              | 정사각형                                |
| 크기                          | [mm]         | 50 x 19 x 35                        |
| 재질                          |              | PPO 수정합                             |
| 렌즈 정렬                       |              | 측면 렌즈                               |
| 디스플레이 / 작동 요소               |              |                                     |
| 디스플레이                       | 스위칭 상태       | 1 x LED, 황색                         |
| 액세서리                        |              |                                     |
| 구성 부품                       |              | 나사 드라이버                             |
|                             |              | 고정나사: 2 x M4 x 25                   |
|                             |              | 워셔: 2                               |
|                             |              | 스프링 와셔: 2                           |
|                             |              | 너트: 2                               |
| 비고                          |              |                                     |
| 비고                          |              | light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당  |
|                             |              | 직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당           |
|                             |              | 어두워질때 켜지는 모드 투과형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당 |
|                             |              | 직접 반사형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당           |
| 포장당                         |              | 1 갯수                                |
| 전기적 연결                      |              |                                     |
| 케이블: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |              |                                     |
| 연결부                         |              |                                     |



코어 색상 :

BN = 갈색

BU = 청색

BK = 흑색

WH = 흰색