


직접 반사형 센서

OLT-FKOA/SL/LS-500

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OL0005

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 누름버튼

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
최대 전원 소모	[VA]	4
보호 클래스		I
양극성 전환 방지		아니오
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880
Typ. 수명	[h]	100000
서비스 수명 기준 온도	[°C]	25

출력

전기적 디자인	릴레이
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
접촉 부하	250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
스위칭 주파수 AC	[Hz] 10



직접 반사형 센서

OLT-FKOA/SL/LS-500

스위칭 주파수 DC	[Hz]	10
쇼트 방지		아니오
과부하 방지		아니오

범위		
검출간격	[mm]	1...1000; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
레인지 조정가능		yes
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	250
라이트 스폿 직경 관함		최대 검출영역

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급


기계적 데이터		
무게	[g]	0,207
하우징		정사각형
재질		PA; PBT
렌즈 재질		PMMA

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색

비고		
비고	추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.	
포장당	1 갯수	

전기적 연결


커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A



직접 반사형 센서

OLT-FKOA/SL/LS-500

연결부



참고 : IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 $\leq 5\text{ A}$ 신속한 작동