


투과형 센서 투광기

OLS-OOKG/US-100

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: O5S500 + E21122

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 기능을 가지지 않은 누름버튼

제품 특성

빛의 형태

적외선

하우징

정사각형

어플리케이션

동작원리

투과형 센서

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...36 DC

전류소모

[mA]

< 22

보호 클래스

II

양극성 전환 방지

yes

과 전압 제어장치

yes

빛의 형태

적외선

웨이브 길이

[nm]

880

출력

쇼트방지

yes

쇼트방지 타입

펄스

범위

투광기 / 수광기

투광기

감지범위

[m]

< 25

레인지 조정가능

아니오

OL5012



투과형 센서 투광기

OLS-00KG/US-100

최대 라이트 스폿 직경	[mm]	2500
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기	[mm]	75 x 27 x 62
재질		PA; PBT
렌즈 재질		PMMA

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

