


O2M201



특수이동 기계용 아날로그 카메라

O2MXOOKG/A1/GM/78/M



제품 특성

화면 해상도	[px]	640 x 480
조리개 각도	[°]	80 x 59

어플리케이션

특수성(시스템)	보호된 케이블
어플리케이션	통합 미러기능

전기적 데이터

동작 전압	[V]	12...32 DC
전류소모	[mA]	< 280; (렌즈 히팅 보유)
과 전압 제어장치		yes



특수이동 기계용 아날로그 카메라

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

이미지 센서	¼" 4:3 VGA CMOS 이미지 센서 컬러			
Switch-on 피크 전류 [mA]	1000			
Switch-on 피크 전류 지속시간 [ms]	2			
출력				
비디오 출력	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
범위				
시야필드 크기 [mm]	작업거리	시야		
	1000	1680 x 1130		
	2000	3360 x 2260		
	3000	5030 x 3390		
	4000	6710 x 4530		
	5000	8390 x 5660		
화면 해상도 [px]	640 x 480			
조리개 각도 [°]	80 x 59			
광선 민감도 [LUX]	< 0,05			
동적 레인지 [dB]	> 80			
작동 조건				
주변온도 [°C]	-40...85			
저장온도 [°C]	-40...100			
보호등급	IP 67; IP 69K			
테스트 / 인증서				
EMC	DIN EN 61000-6-4	industrial environments		
	DIN EN 61000-6-2	industrial environments		
	UN-ECE R10			
쇼크 내구성		50 g		
진동 내구성	주파 영역 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms		
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1		
염분 스프레이 테스트	IEC 60068-5-52			
기계적 데이터				
무게 [g]	313			
크기 [mm]	Ø 55,5 / L = 51,3			
재질	하우징: PC/ABS; 전면 렌즈: 폴리아미드 강화된 유리 화이버			
액세서리				
구성 부품	마운팅 세트:, E2M210			
	나사: 2 x M6 x 20			
	워셔			
	너트: 2 x M6, 자체 잠금장치			
	미끄럼-방지 패드			
비고				
포장당	1 갯수			

O2M201




특수이동 기계용 아날로그 카메라

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

전기적 연결

케이블: 0,5 m, screen됨; 스크린 접속됨

커넥터: 1 x M16; 코딩: A; 차폐된 접속 케이블: true



1	동축 케이블 코어 비디오 신호
2	동축 스크린 비디오 GND
3	U+
4	0 V