


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: O5S700 + E21122

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 누름버튼

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
레이저 보호등급	2
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 60
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
과 전압 제어장치	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	675
Typ. 수명 [h]	50000

출력

쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스

범위

투광기 / 수광기	투광기
-----------	-----



투과형 센서 투광기

OLSLOOKG/US-100

감지범위	[m]	< 60
레인지 조정가능		아니오
검출 가능한 가장 작은 물체의 직경	[mm]	3
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	150
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지

작동 조건

주변온도	[°C]	-10...50
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
레이저 보호등급		2

기계적 데이터

하우징		정사각형
크기	[mm]	75 x 27 x 62
재질		PBT
렌즈 재질		PMMA

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
-------	----	-------------

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

