


투과형 센서 수광기

OLELFPKG/US-100

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: O5E700 + E21122

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 누름버튼

제품 특성

빛의 형태

적색 광선

하우징

정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)

기능 점검 출력

동작원리

투과형 센서

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...30 DC

전류소모

[mA]

< 30

보호 클래스

II

양극성 전환 방지

yes

과 전압 제어장치

yes

빛의 형태

적색 광선

웨이브 길이

[nm]

675

출력

전기적 디자인

PNP

출력 기능

밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)

최대 전압강하 스위칭 출력
DC

[V]

2,5

기능 점검 출력

yes



투과형 센서 수광기

OLELFPKG/US-100

기능 확인 출력의 최대 전압 강하	[V]	3,5
기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하	[mA]	10
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	500
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스

범위

투광기 / 수광기		수광기
감지범위	[m]	< 60
레인지 조정가능		yes
검출 가능한 가장 작은 물체의 직경	[mm]	3

작동 조건

주변온도	[°C]	-10...50
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터

하우징		정사각형
크기	[mm]	75 x 27 x 62
재질		PBT
렌즈 재질		PMMA

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색

비고


포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부



2 기능 점검 출력

다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프

