



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: O5P500 + E21122

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

No scale drawing available

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	편광필터
동작원리	미러 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	< 39
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	660

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
기능 확인 출력의 최대 전압 강하 [V]	3,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	50

OL5045



미러 반사형 센서

OLP-HPKG/US-100

쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위	
감지범위 [m]	< 8; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
편광필터 사용가능	yes

작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 66

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터	
하우징	정사각형
크기 [mm]	75 x 27 x 62
재질	PBT
렌즈 재질	PMMA

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



OL5045



미러 반사형 센서

OLP-HPKG/US-100

연결부

