


미러 반사형 센서

OMP-FKOW/T/LS-500



수신부가 하단부에 위치해 있음
렌즈 상단부에 투광기 있음



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	편광필터
동작원리	미러 반사형 센서

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	24...240 AC/DC
최대 전원 소모	[VA]	6
보호 클래스		II
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	660
Typ. 수명	[h]	100000
서비스 수명 기준 온도	[°C]	25

출력

전기적 디자인	릴레이
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
접촉 부하	3A / 250 V AC
스위칭 주파수 AC	[Hz]10
스위칭 주파수 DC	[Hz]10
쇼트방지	아니오




미러 반사형 센서

OMP-FKOW/T/LS-500

시간 기록계	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14
범위		
트리플 미러 감지범위	[m]	13,5; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
편광필터 사용가능		yes
반응시간		
반응시간	[s]	< 10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...40
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	198,5
하우징		정사각형
크기	[mm]	73 x 45 x 49
재질		ABS 강화된 유리 화이버
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		

커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A; 잠금: 알루미늄, 무색 알루미늄으로 도금함



연결부

