


O7E200



투과형 센서 수광기

O7E-DPKG/0,20M/AS



윗쪽 렌즈의 수신기



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	10; ((24 V))
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	1000
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스

범위

투광기 / 수광기	수광기
감지범위 [m]	0...1,5
레인지 조정가능	아니오
라이트 스폿 직경 관함	최대 레인지

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...60
-----------	----------

O7E200



투과형 센서 수광기

O7E-DPKG/0,20M/AS

보호등급	IP 65
------	-------

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)]	1312

기계적 데이터

무게 [g]	14,5
하우징	정사각형
크기 [mm]	20,3 x 15 x 9
재질	PA
렌즈 재질	PMMA
렌즈 정렬	측면 렌즈

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

비고

비고	UL을 준수한 작동전압 "supply class 2"
포장당	1 갯수

전기적 연결

케이블: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 잠금: 스냅핏 (snap-fit)



연결부

