



미러 반사형 센서

OPR-FBOW/3L

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OA0104 또는 OA0105

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

No scale drawing available

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	미러 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC
전류소모	[mA]	14; ((24 V))
보호 클래스		II
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	4
최대 누수 전류	[mA]	6
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	350
스위칭 주파수 AC	[Hz]	15
쇼트방지		아니오
과부하 방지		아니오

범위

감지범위	[m]	0,15...10; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
------	-----	---------------------------------



미러 반사형 센서

OPR-FBOW/3L

트리플 미러 감지범위	[m]	0,15...10; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레이저 조정가능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...80
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기	[mm]	86 x 28 x 142
재질		PPO 수정합
렌즈 재질		유리
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
터미널: ...1,5 mm ²		
연결부		

