




직접 반사형 센서
OST-FBOA



제품 특성		
빛의 형태		적외선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		직접 반사형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		아니오
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880
출력		
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	10,5
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	10,5
최소부하전류	[mA]	15
최대 누수 전류	[mA]	6
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	250; (350 (...50 °C))
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250; (350 (...50 °C))



직접 반사형 센서

OST-FBOA

스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)	
스위칭 주파수 AC	[Hz]	25	
스위칭 주파수 DC	[Hz]	25	
쇼트 방지		아니오	
과부하 방지		아니오	
범위			
검출간격	[mm]	< 1000; (흰색 종이 200 x 200 mm)	
레인지 조정가능		yes	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...80	
보호등급		IP 65	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	302	
기계적 데이터			
무게	[g]	277	
하우징		정사각형	
크기	[mm]	80 x 28 x 95	
재질		PPO 수정합	
렌즈 재질		유리	
렌즈 정렬		측면 렌즈	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
전기적 연결			
필수 보호		IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동	
액세서리			
구성 부품		앵글 브래킷: 1, E20210	
		나사 드라이버	
비고			
비고		추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.	
포장당		1 갯수	


직접 반사형 센서

OST-FBOA

전기적 연결

터미널: ...1,5 mm²; 케이블 글랜드: M20 X 1,5

연결부



참고 : IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 2 A 신속한 작동