


O7P205



미러 반사형 센서

O7P-DPKG/2M/PH



왼쪽 렌즈의 수신기
렌즈 하단부에 투광기 있음



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	편광필터
동작원리	미러 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	20; ((24 V))
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	633

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	1000
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스

범위


트리플 미러 감지범위 [m]	0,03...1; (트리플 미러 Ø 80 E20005; 트리플 미러 50 x 50 mm E21299)
레인지 조정가능	아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	55



미러 반사형 센서

O7P-DPKG/2M/PH

라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지	
편광필터 사용가능		yes	
작동 조건			
주변온도		[°C]	-25...60
보호등급		IP 65	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF		[년 (해)]	1155
기계적 데이터			
무게		[g]	31,6
하우징		정사각형	
크기		[mm]	20,3 x 15 x 9
재질		PA	
렌즈 재질		PMMA	
렌즈 정렬		측면 렌즈	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²			
연결부			



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 청색