


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성		
빛의 형태		적외선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...55 DC
전류소모	[mA]	20; ((24 V))
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880
출력		
전기적 디자인		NPN
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	100
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
시간 기록계	[s]	0,01...5

투과형 센서 수광기

OSE-FNKG/T

범위		
투광기 / 수광기		수광기
감지범위 [m]		< 20
레인지 조정가능		yes
작동 조건		
주변온도 [°C]		-25...80
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기 [mm]		80 x 28 x 95
재질		PPO 수정합
렌즈 재질		유리
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		앵글 브래킷
		나사 드라이버
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
터미널: ...1,5 mm ²		
연결부		

