




직접 반사형 센서

OSN-FPKG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 전위차계 민감도
윗쪽 렌즈의 수신기
렌즈 하단부에 투광기 있음



제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	쇼트 레인지
동작원리	직접 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...55 DC
전류소모	[mA]	30; ((24 V))
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	100
쇼트방지		yes



직접 반사형 센서

OSN-FPKG

쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	< 220; (흰색 종이 200 x 200 mm)
쇼트 레인지	yes	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급	IP 65	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
무게	[g]	0,27
하우징	정사각형	
크기	[mm]	80 x 28 x 95
재질	PPO 수정합	
렌즈 재질	유리	
렌즈 정렬	측면 렌즈	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	앵글 브래킷: 1, E20210	
	나사 드라이버	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
터미널: ...1,5 mm²; 케이블 글랜드: M20 X 1,5		
연결부		

