


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: O5S501

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 포텐서미터
상부와 하부 렌즈에서 각각 하나의 전달 2극 진공관(diode)

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...55 DC
전류소모	[mA]	20; ((24 V))
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

투광기 / 수광기	투광기
감지범위 [m]	< 10
레인지 조정가능	아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	524


OT5005



투과형 센서 투광기

OTS-00KG

라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지	
작동 조건			
주변온도		[°C]	-25...60
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
기계적 데이터			
무게		[g]	0,188
하우징		정사각형	
크기		[mm]	75 x 19 x 30
재질		PBT	
렌즈 재질		PMMA	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		작동	1 x LED, 녹색
액세서리			
구성 부품		앵글 브래킷: 1, E20441	
		나사 드라이버	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²			
연결부			



BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
청색