


투과형 센서 투광기

OTS-00KG/US-100



상부와 하부 렌즈에서 각각 하나의 전달 2극 진공관(diode)



제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...50 DC
전류소모 [mA]	20; ((24 V))
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	880

범위

투광기 / 수광기	투광기
감지범위 [m]	< 10
레인지 조정가능	아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	524
라이트 스폿 직경 관함	최대 레인지

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...60
보호등급	IP 65

OT5008



투과형 센서 투광기

OTS-00KG/US-100

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	1862

기계적 데이터		
무게	[g]	153
하우징		정사각형
재질		PBT
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색

액세서리		
구성 부품	앵글 브래킷: 1, E20461	
	나사 드라이버	

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

