


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



수신부가 하단부에 위치해 있음
렌즈 상단부에 투광기 있음

제품 특성

빛의 형태

적색 광선

하우징

정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)

편광필터

동작원리

미러 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...50 DC

전류소모

[mA]

35; ((24 V))

보호 클래스

II

양극성 전환 방지

yes

빛의 형태

적색 광선

웨이브 길이

[nm]

660

출력

전기적 디자인

NPN

출력 기능

밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)

최대 전압강하 스위칭 출력
DC

[V]

2,5

스위칭 출력 DC의 영구적 전
류 등급

[mA]

250

스위칭 주파수 DC

[Hz]

150

쇼트방지

yes

OT5018



미러 반사형 센서

OTP-FNKG/US-100-INF

쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위	
감지범위 [m]	0,2...2; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레인지 조정가능	yes
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	280
라이트 스폿 직경 관함	최대 레인지
편광필터 사용가능	yes

작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...60
보호등급	IP 65

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터	
하우징	정사각형
크기 [mm]	75 x 19 x 30
재질	PBT
렌즈 재질	PMMA

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

액세서리	
구성 부품	앵글 브래킷: 1, E20461
	나사 드라이버



비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결	
--------	--

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부



다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프

