


O5S700



투과형 레이저 센서 투광기

O5SLOOKG/US100



- 1 고정용 나사 M5 사용시의 조임 토크 2 Nm
2 빛광선



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
레이저 보호등급	1
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	13
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	655

범위

투광기 / 수광기	투광기
감지범위 [m]	< 60
레인지 조정가능	아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	150



투과형 레이저 센서 투광기

O5SLOOKG/US100

라이트 스폿 직경 관함	최대 레인지
--------------	--------

작동 조건

주변온도	[°C]	-10...60
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
레이저 보호등급		1
레이저 보호에 관한 참고사항	주의:	레이저광선
	레이저 클래스:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		2007년 6월자 Laser Notice 번호 50에 따른 편차를 제외한 21 CFR 1040에 상응합니다.
MTTF	[년 (해)]	1038

기계적 데이터

무게	[g]	67
하우징		정사각형
크기	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
재질		하우징: PA; 전면 틀: 스텐레스; 운영자 인터페이스: TPU
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
-------	----	-------------

비고

비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"	
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



O5S700



투과형 레이저 센서 투광기

O5SLOOKG/US100

연결부

