




미러 반사형 센서

OTR-FPKG/24V/6M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OT5013

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 포텐서미터
수신부가 하단부에 위치해 있음
렌즈 상단부에 투광기 있음

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	미러 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	18...36 DC
전류소모	[mA]	40; ((24 V))
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	100
쇼트방지		yes



OT5036



미러 반사형 센서

OTR-FPKG/24V/6M

쇼트방지 타입		펄스	
과부하 방지		yes	
범위			
감지범위 [m]		0,15...5; (트리플 미러 Ø 80 E20005)	
레인지 조정가능		yes	
작동 조건			
주변온도 [°C]		-10...50	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B 등급
기계적 데이터			
하우징		정사각형	
크기 [mm]		75 x 19 x 30	
재질		PBT	
렌즈 재질		PMMA	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
		작동	1 x LED, 녹색
액세서리			
구성 부품		앵글 브래킷: 1, E20441	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
연결부			



코어 색상 :
 BN = 갈색
 BU = 청색
 BK = 흑색