


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

수신부가 하단부에 위치해 있음
렌즈 상단부에 투광기 있음

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	배후 배경 배제 기능
동작원리	직접 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 60
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	950

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	상호보완성
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	1,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	700
쇼트방지	yes



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OTH-CNKG

쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	50...700; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
레인지 조정가능		yes
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	35
라이트 스폿 직경 관함		최대 검출영역
배후 배경 배제 기능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...60
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기	[mm]	75,5 x 17 x 33,5
재질		ABS
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품	앵글 브래킷: 1, E20441	
	나사 드라이버	
비고		
포장당		1 갯수

OT5212




배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OTH-CNKG

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
WH =	청색
	흰색