OU5023


투과형 센서 수광기

OUE-HPKG/6M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OU5047

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



윗쪽 렌즈의 수신기

제품 특성		
빛의 형태		적외선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...55 DC
전류소모	[mA]	20; ((24 V))
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	140
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
투광기 / 수광기		수광기
감지범위	[m]	< 6
레인지 조정가능		yes

OU5023


투과형 센서 수광기

OUE-HPKG/6M

작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...80	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	618	
기계적 데이터			
무게	[g]	0,297	
하우징		정사각형	
크기	[mm]	28 x 16 x 51	
재질		PPO 수정함	
렌즈 재질		유리	
렌즈 정렬		측면 렌즈	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리			
구성 부품		앵글 브래킷: 1, E20211	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			

케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

연결부



BN	갈색
BU	청색
BK	흑색

OU5023

투과형 센서 수광기

OUE-HPKG/6M

다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

