


직접 반사형 센서

OUN-HNKG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OU5085

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



윗쪽 렌즈의 수신기
렌즈 하단부에 투광기 있음

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	쇼트 레인지
동작원리	직접 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...55 DC
전류소모 [mA]	35; ((24 V))
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	880

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	160
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위


검출간격 [mm]	20...40; (흰색 종이 200 x 200 mm)
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	20
라이트 스폿 직경 관함	최대 검출영역
쇼트 레인지	yes



직접 반사형 센서

OUN-HNKG

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기	[mm]	28 x 16 x 51
재질		PPO 수정함
렌즈 재질		유리
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		앵글 브래킷: 1, E20211
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
연결부		



BN = 코어 색상 :
 BU = 갈색
 BK = 청색
 흑색



다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

