


OU5043



광화이버 앰프

OUF-HPKG/US-100-DPS




제품 특성		
빛의 형태		적외선
하우징		정사각형
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	35; ((24 V))
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	100
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
감지범위	[m]	0...0,12; (투과형 센서)
검출간격	[mm]	0...40; (직접 반사형 센서)
레인지 조정가능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65



광화이버 앰프

OUF-HPKG/US-100-DPS

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	653
기계적 데이터		
무게	[g]	75,5
하우징		정사각형
크기	[mm]	28 x 16 x 56
재질		PPO 수정합
렌즈 재질		유리
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	앵글 브래킷: 1, E20211	
	나사 드라이버	
비고		
비고	light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당	
	직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당	
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		
		
연결부		
		



다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프

