OU5077


투과형 센서 수광기

OUE-HNKG/US-100-DNO

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OU5009

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



윗쪽 렌즈의 수신기

제품 특성		
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...50 DC
전류소모	[mA]	20; ((24 V))
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
출력		
전기적 디자인		NPN
출력 기능		light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	140
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
투광기 / 수광기		수광기
감지범위	[m]	< 6
레인지 조정가능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67

OU5077

투과형 센서 수광기

OUE-HNKG/US-100-DNO

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터		
하우징	정사각형	
크기 [mm]	28 x 16 x 51	
재질	PPO 수정함	
렌즈 재질	유리	

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색

액세서리	
구성 부품	앵글 브래킷

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

