


배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

O6H-HNKG/AS/4P



윗쪽 렌즈의 수신기
렌즈 하단부에 투광기 있음



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	배후 배경 배제 기능
동작원리	직접 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	22; ((24 V))
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	633

출력

전기적 디자인		NPN
출력 기능		light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

O6H-HNKG/AS/4P

범위		
검출간격	[mm]	< 100; (흰색 종이 200 x 200 mm)
흰색 물체에 대한 레인지 (90 % 반사도)	[mm]	< 100
회색 물체에 대한 레인지 (18 % 반사도)	[mm]	4...100
흑색 물체에 대한 레인지 (6 % 반사도)	[mm]	8...100
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	6
라이트 스폿 직경 관함		최대 검출영역
배후 배경 배제 기능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65; IP 67
테스트 / 인증서		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[년 (해)]	1113
UL 인증서		UL 인증서 번호 E001
기계적 데이터		
무게	[g]	13,1
하우징		정사각형
크기	[mm]	46 x 13 x 21
재질		하우징: ABS; PPSU
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈
씰링 재질		EPDM
조임 토크	[Nm]	0,5
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
비고		cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당		1 갯수
전기적 연결		
커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 잠금: 황동, 코팅; 씰링: EPDM		



O6H213



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

O6H-HNKG/AS/4P

연결부

