


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...50 DC
전류소모 [mA]	35; ((24 V))
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	880

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	100
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

감지범위 [m]	0...0,12; (투과형 센서)
검출간격 [mm]	0...40; (직접 반사형 센서)
레인지 조정가능	yes

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급



기계적 데이터	
하우징	정사각형
크기 [mm]	28 x 16 x 56
재질	PPO 수정합
렌즈 재질	유리

디스플레이 / 작동 요소	
디스플레이	스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리	
구성 부품	앵글 브래킷 나사 드라이버

비고	
비고	어두워질때 켜지는 모드 투과형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당 직접 반사형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

