


적외선 온도센서

OWF-5000-ABOA

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: TW7011 + E35061 + E35065

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

하우징

원통형의

전기적 데이터

동작 전압

[V]

20...250 AC/DC

양극성 전환 방지

아니오

출력

최대 전압강하 스위칭 출력
DC

[M]

10,5

최대 전압강하 스위칭 출력
AC

[M]

10,5

최소부하전류

[mA]

15

최대 누수 전류

[mA]

7

스위칭 출력 AC의 영구적 전
류 등급

[mA]

200; (250 (...50 °C))

스위칭 출력 DC의 영구적 전
류 등급

[mA]

50



적외선 온도센서

OWF-5000-ABOA

스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC	[Hz]	20
스위칭 주파수 DC	[Hz]	25
쇼트 방지		아니오
과부하 방지		아니오

범위

히스테리시스 검출 영역	[%]	1...15
--------------	-----	--------

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...60
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터

하우징		원통형의
크기	[mm]	Ø 58 / L = 129
재질		하우징: 황동 흰색 청동 코팅
렌즈 재질		유리

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

액세서리


구성 부품		알루미늄 나선형 호스를 가진 광화이버
-------	--	----------------------

비고

비고		추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x 7/8"






적외선 온도센서

OWF-5000-ABOA

연결부



참고 : IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 $\leq 2\text{ A}$ 신속한 작동